

| TIME  | RPM  | MAF (spec.) | MAF (act.) | TIME  | RPM  | IQ driver's req | IQ via rpm(Torq) | IQ via MAF | TIME  | RPM  | Spec. intake press. | Actual intake press. |
|-------|------|-------------|------------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|------|---------------------|----------------------|
| STAMP | /min | mg/R        | mg/R       | STAMP | /min | mg/R            | mg/R             | mg/R       | STAMP | /min |                     |                      |
| 1,58  | 1176 | 850         | 514,5      | 1,98  | 1197 | 69,7            | 35,4             | 31,6       | 2,38  | 1260 | 1560                | 1212                 |
| 2,78  | 1281 | 850         | 607,6      | 3,18  | 1344 | 69,7            | 40,6             | 37,3       | 3,58  | 1407 | 1752                | 1488                 |
| 3,98  | 1449 | 850         | 759,5      | 4,38  | 1491 | 69,7            | 47,8             | 46,1       | 4,78  | 1575 | 1968                | 1896                 |
| 5,18  | 1638 | 850         | 970,2      | 5,58  | 1701 | 69,7            | 52,2             | 57,4       | 5,98  | 1806 | 2244                | 2316                 |
| 6,38  | 1890 | 850         | 1078       | 6,78  | 1974 | 69,7            | 56,8             | 59,8       | 7,18  | 2037 | 2388                | 2412                 |
| 7,58  | 2121 | 850         | 1019,2     | 7,98  | 2184 | 69,7            | 55,7             | 57,9       | 8,38  | 2247 | 2472                | 2304                 |
| 8,79  | 2310 | 850         | 1058,4     | 9,18  | 2394 | 69,7            | 54,9             | 58,7       | 9,58  | 2457 | 2484                | 2412                 |
| 9,98  | 2520 | 850         | 1122,1     | 10,38 | 2604 | 69,7            | 54,1             | 57,9       | 10,78 | 2667 | 2496                | 2484                 |
| 11,18 | 2730 | 850         | 1161,3     | 11,58 | 2793 | 69,7            | 53,8             | 57,1       | 11,98 | 2856 | 2496                | 2496                 |